

T-TUNING



T-SCAN Module

Zuverlässiges Erkennen von Fremdteilen im Faserstrom

TRÜTZSCHLER SPINNING

www.truetzschler.com


Maximale Leistungsfähigkeit zuverlässig nutzen

Für die Erkennung von Fremdkörpern arbeiten Fremdteilsortierer mit optischen Komponenten, welche eine regelmäßige Wartung erfordern. Neben der Sauberkeit der beteiligten Komponenten ist auch die Qualität des Lichtes von entscheidender Bedeutung für die Leistungsfähigkeit der Systeme. Oft werden die Anforderungen an die Qualität des Lichtes mit den Anforderungen einer Allgemeinbeleuchtung gleichgesetzt. Dies kann zu nachlassender Erkennungsempfindlichkeit und damit zu vermehrten Kontaminationen im Produkt oder aber Störungen und Produktionsunterbrechungen führen. Fil-

ter schützen die Schnellschaltventile vor Verunreinigungen in der Pressluft. Nachlassender Durchfluss bei Betrieb mit hoher Fremdpartikelbelastung in der Druckluft oder der Ausbau der Filterelemente zur Aufrechterhaltung des Luftdurchflusses gefährden die Funktion der Schnellschaltventile.

Um die Leistungsfähigkeit der Trütschler Fremdteilausschieder T-SCAN TS-T3 oder TS-T5 aufrecht zu erhalten empfiehlt Trütschler daher den regelmäßigen Austausch der folgenden Verbrauchsmaterialien:

T-SCAN TS-T3




| Artikelnummer | Benennung | Menge | Austauschintervall | Baugruppe |
|---------------|------------------------------|---------|--------------------|----------------------|
| 136082072034 | Leuchtstoffröhre FHO 80W/865 | 1 Stück | 6 Monate | P-Modul Beleuchtung |
| 136082072031 | Leuchtstoffröhre (UV) | 4 Stück | 6 Monate | UV-Modul Beleuchtung |
| 136082072033 | Leuchtstoffröhre F58W/865 | 8 Stück | 6 Monate | F-Modul Beleuchtung |

| Für Maschinen bis ca. Bj. 03.2019 | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------|--------|---|
| 035081821321 | Filterelement AS3 0,3mm (Aventics) | 1 Stück | 1 Jahr | Für Pressluft - Wartungseinheit Aventics |
| 035081821322 | Filterelement AS3 5mm (Aventics) | 1 Stück | 1 Jahr | Für Pressluft - Wartungseinheit Aventics |

| Für Maschinen ab ca. Bj. 03.2019 | | | | |
|----------------------------------|---|---------|--------|--|
| 035081821339 | Feinfilterpatrone MS6-LFM-A 0.01 mm (Festo) | 1 Stück | 1 Jahr | Für Pressluft - Wartungseinheit Festo |
| 035081821340 | Filterpatrone MS6-LFP-C 5 mm (Festo) | 1 Stück | 1 Jahr | Für Pressluft - Wartungseinheit Festo |

T-SCAN TS-T5



| Artikelnummer | Benennung | Menge | Austauschintervall | Baugruppe |
|---------------|------------------------------|---------|--------------------|----------------------|
| 136082072034 | Leuchtstoffröhre FHO 80W/865 | 1 Stück | 6 Monate | P-Modul Beleuchtung |
| 136082072031 | Leuchtstoffröhre (UV) | 4 Stück | 6 Monate | UV-Modul Beleuchtung |

| Für Maschinen bis ca. Bj. 03.2019 | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------|--------|---|
| 035081821321 | Filterelement AS3 0,3mm (Aventics) | 1 Stück | 1 Jahr | Für Pressluft - Wartungseinheit Aventics |
| 035081821322 | Filterelement AS3 5mm (Aventics) | 1 Stück | 1 Jahr | Für Pressluft - Wartungseinheit Aventics |

| Für Maschinen ab ca. Bj. 03.2019 | | | | |
|----------------------------------|---|---------|--------|--|
| 035081821339 | Feinfilterpatrone MS6-LFM-A 0.01 mm (Festo) | 1 Stück | 1 Jahr | Für Pressluft - Wartungseinheit Festo |
| 035081821340 | Filterpatrone MS6-LFP-C 5 mm (Festo) | 1 Stück | 1 Jahr | Für Pressluft - Wartungseinheit Festo |

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: t.tuning@truetzschler.de